

DATENBLATT

LaNe® Glasfaser-Gestrickplatte orange 1,6 mm - Art. 81 260



Plattenformat:	ca. 600 x 500 mm
Faserorientierung:	100 : 70
Aktivierzeit:	ca. 6 Minuten bei max. 160°C im Umluftofen
Anwendungsgebiete:	- Schaleneinlagen für Kinder - Arthrodesenkappen - Sohlenversteifung für leichte Personen - Drei-Backeneinlage für Kinder - Fersenschale bei nicht kompensiertem Knickfuß - Hand- und Fußlagerungsorthesen
Eigenschaften und Vorteile:	- große Kraftaufnahme bei geringem Eigengewicht - Träger- und Harzanteile sind genau abgestimmt, woraus sich exzellente Konstruktionsmöglichkeiten ergeben – auch dynamische Konstruktionen sind möglich - wenig Materialverschnitt

Beim Tiefziehen sollte/muss eine schwarze Walkmatte verwendet werden. Nur damit wird genügend Kraft zum Verformen auf das Werkstück gebracht.

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.